



Kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637633 10
GTIN	4000896053650
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	19 mm
Pituus	43,5 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy