



Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: X31V



Tilaustiedot

Tilausnumero	079656 X31V
GTIN	616026002920
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-ala. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso.

Dynorbital-Spirit-epäkeskohiomakone (152 mm) keskusmuun. Dynorbital® Mini Extreme - epäkeskohiomakone (76 mm).

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Huomautus:

Tarrahioma-alaikat katso nro 567775 tai 567901.

Tarrahioma-alaikan DynaMaze nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja nrolle 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Tekninen kuvaus

Paino	0,7 kg
Enimmäisilmantarve	538 l/min
Imurityyppi	Ulkoinen
Hioma-alaikan Ø	76 mm
Valmistajamerkintä	MiniExtreme 76 mm

Toimintäääni	75 dB(A)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,78 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Liikepituus	5 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskoiomakone

Tarvikkeet

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 400	567775 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 800	567775 800
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120