

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302227 6      |
| GTIN         | 4062406285975 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 6 mm        |
| Ulkonema A-mitta           | 80 mm       |
| Ulko-Ø D                   | 27 mm       |
| Ø D <sub>2</sub>           | 21 mm       |
| Sovitin                    | SK 30 lyhyt |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | ADB                                |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |