

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 30, Kierre M × Pituus L1:
M6X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 44 mm

Reiän Ø D₁ toleranssi IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Ulko-Ø D: 13 mm

Hyötypituus L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Tekninen kuvaus

kierre M	M6×25
Ulko-Ø D	13 mm
L ₂	5 mm
Reiän Ø D ₁ toleranssi IT6	6,5 mm

Hyötypituus L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Ulkonema A-mitta	44 mm
Sovitin	SK 30
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike