

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
ISO-koodi pidin	E08F SVXCR/L05
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Terän koko	5 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,5 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26	269028 26
---------------------------------	-----------