

Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950310 50/1
GTIN	4062406285890
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×20G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 6 × koko 6×6/4; 3 × koko 6×8/4; 2 × koko 2×6/1; 1 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 4 × koko C

Tekninen kuvaus

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
Kaukalon korkeus	25 mm

Soveltuu vetolaatikonleveydelle	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
soveltuu vetolaatikoille leveys G	20
soveltuu vetolaatikoille syvyys G	20
Soveltuu vetolaatikonleveydelle	500 mm
Materiaali	muovi
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Syvyys	500 mm
Leveys	500 mm
Korkeus	25 mm
Syvyys G	20
Leveys G	20
Paino	1,142 kg
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/4	951415 6X8/4
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X6/1	951415 2X6/1
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1	951415 2X8/1