


Garant GRIDLINE

**Kaukalovalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950310 50/3
GTIN	4062406286514
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 20×20G.

**Sisältö:**

Kaukalot 1K nro 951415: 6 × koko 6×6/2; 3 × koko 6×8/2; 2 × koko 2×6/1; 1 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 4 × koko A

**Tekninen kuvaus**

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Kaukalon korkeus	25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
Materiaali	muovi
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
Soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Syvyys G	20
Leveys G	20
Leveys	500 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	25 mm
Paino	1,102 kg
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

## Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/2	951415 6X8/2
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X6/1	951415 2X6/1
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi A	951275 A
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/2	951415 6X6/2
Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1	951415 2X8/1