

Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 36×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950410 50/1
GTIN	4062406286545
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 36×20G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 12 × koko 6×6/4; 6 × koko 6×8/4

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 8 × koko C

Tekninen kuvaus

Materiaali	muovi
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
Kaukalon korkeus	25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Soveltuu vetolaatikon hyötösyvyys	500 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Korkeus	25 mm
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys	900 mm
Leveys G	36
Paino	2,074 kg
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/4	951415 6X8/4