

Garant GRIDLINE

**Kaukalovalikoima, 46×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950610 50/3
GTIN	4062406286590
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuoli uritettu välilevyjen käyttöä varten. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 46×24G.

**Sisältö:**

Kaukalot 1K nro 951415: 12 × koko 6×8/4; 9 × koko 6×8/2; 6 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 5 × koko C; 2 × koko A

**Tekninen kuvaus**

Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Materiaali	muovi
Kaukalon korkeus	25 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	46
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Syvyys	600 mm
Leveys G	36
Syvyys G	24
Leveys	1150 mm
Korkeus	25 mm
Paino	2,832 kg
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

## Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/4	951415 6X8/4
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1	951415 2X8/1
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi A	951275 A
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/2	951415 6X8/2