

Garant**ZCMX 060204, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	PVD
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
ISO-koodi-käantöterä	ZCMX 060204
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Laji	HBZ025
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	12 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä