

**Garant****ZCMX 060204, Laji: HBZ035**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Tuoteluokka	21K

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

## Tekninen kuvaus

Laji	HBZ035
Pinnoitus	PVD
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 190 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm

Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	12 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä