

Garant**ZCMX 080304, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268425 HBZ025
GTIN	4062406286927
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 16 mm

Laji: HBZ025

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080304
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	PVD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
Laji	HBZ025

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä