

Garant**ZCMX 080308, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 16 mm

Laji: HBZ025

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyräntä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBZ025
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	PVD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080308
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä