

Garant**ZCMX 080308, Laji: HBZ035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268427 HBZ035
GTIN	4062406286941
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 16 mm

Laji: HBZ035

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 190 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080308

Pinnoitus	PVD
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
Laji	HBZ035
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jyrästä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä