

Garant**ZCMX 10T308, Laji: HBZ035**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268434 HBZ035 |
| GTIN | 4062406286965 |
| Tuoteluokka | 21E |

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 20 mm

Laji: HBZ035

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 190 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------------|
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Pinnoitus | PVD |
| Pääkäyttöalue | P |
| ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 10T308 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 50 - 190 m/min |
| Lastuava aine | KM |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Laji | HBZ035 |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,4 - 2 mm |
| Syöttö, jysintä | 0,1 - 0,3 mm |
| Syöttö, poraus | 0,03 - 0,12 mm |
| sopii työkalun Ø:lle D_c | 20 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |