

**Garant****ZCMX 10T308, Laji: HBZ025**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle  $D_c$ : 20 mm

Laji: HBZ025

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyrä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 210 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T308
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 210 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Pinnoitus	PVD
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HBZ025
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä