

Garant**TKM-purseenpoistojuersimet 90°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 12Mmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208095 12M
GTIN	4062406286996
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Toleranssi: **Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava. Erikoispitkä. Erinomaisiin purseenpoistotuloksiin erityisesti vaikeapääsisissä muodoissa. Työkalut ilman kärkeä.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.**

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HA
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm
Viistejuersintä	45 astetta
Kokonaispituus L	120 mm
Mitta S	4,2 mm
varren Ø D _s	12 mm
Terän Ø D _c	12 mm
Hammasluku Z	4
pienempi Ø D ₃	6 mm
isompi Ø D ₂	12 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

