

Garant**TKM-purseenpoistojuersimet 90°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 10Mmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208095 10M
GTIN	4062406286989
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Toleranssi: **Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava. Erikoispitkä. Erinomaisiin purseenpoistotuloksiin erityisesti vaikeapääsuisissä muodoissa. Työkalut ilman kärkeä.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen**.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Mitta S	3,5 mm
Terän Ø D_c	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
varren Ø D_s	10 mm
Viistejuersintä	45 astetta
Varsi	DIN 6535 HA
pienempi Ø D_3	5 mm
isompi Ø D_2	10 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

