

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
178X23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570150 178X23
GTIN	4017359004906
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdeettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	6000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	178 mm
Harjan leveys	22 mm
Harjaosan pituus H ₁	37 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

porauksen $\varnothing d_1$	50 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja