

**Mahr****Digitaalinen työntömitta MarCal mittauskärki i-wi, Mittausalue: 1000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 415321 1000   |
| GTIN         | 4059192062125 |
| Tuoteluokka  | 43A           |

**Kuvaus****Malli:****Suora lukema selkeästä, suuresta digitaalinäytöstä. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.**

REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

i-wi-radiovastaanotin nro 498912

**Tekninen kuvaus**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tuotenro, paristot/akut          | 081560 CR2032 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1             |
| Lukema                           | 0,01 mm       |
| Mittausalue                      | 0 - 1000 mm   |
| Leukapituus                      | 150 mm        |
| Sisämittauskärjen Ø              | 20 mm         |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Lukema valittavissa    | mm/tuumaa                        |
| virheraja              | 0,06 mm                          |
| Lukema                 | 0,0005 tuuma                     |
| Kalibrointi            | A1                               |
| IP-suojaluokka         | IP 65                            |
| Energiansyöttö         | Paristokäyttöinen                |
| Radiokäyttö            | Valmistajan ohjelmisto           |
| Standardi              | Tehdasnormi                      |
| Liitäntä               | MAHR i-wi -radiojärjestelmä      |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka       | digitaalinen                     |
| Raaka-aine             | INOX                             |
| kaikki osat            | Karkaistu                        |
| Pakkaus                | kestävä rasia                    |
| Tuotetyyppi            | Konepajatyöntömitta              |

## Palvelut

|  |             |
|--|-------------|
| DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta<br>enimmäismittausalue 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta<br>enimmäismittausalue 1000 mm      | 021000 1000 |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2    | 498940 USB2   |
| Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2      | 498940 D2     |
| Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2      | 498940 R2     |