

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja mikrohankaava 0,6 mm, SiC 120, Harjan Ø D1× harjan leveys: 250X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570320 250X16
GTIN	4017359163863
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

**Käyttö:**

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Reiän Ø suurennettavissa	100 mm
Harjan leveys	16 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	57 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Hioma-aine	Piikarbidi (SiC) sidottu
Helamateriaali	mikrohankaava, hiomanailon
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Harjaksen paksuus	0,6 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja