

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
150X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570200 150X22
GTIN	4017359047408
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Enimmäiskierros-luku	6000 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	33 mm
Harjan leveys	20 mm
Harjasten Ø D ₁	150 mm

porauksen $\varnothing d_1$	40 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja