


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja mikrohankaava 0,6 mm, SiC 320, Harjan Ø×harjan leveys: 100X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570322 100X12
GTIN	4017359144916
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

**Käyttö:**

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

**Tekninen kuvaus**

Harjan leveys	12 mm
Enimmäiskierrosluku	8000 min <sup>-1</sup>
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	21 mm
Reiän Ø suurennettavissa	20 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	12 mm

Hioma-aine	Piikarbidi (SiC) sidottu
Helamateriaali	mikrohankaava, hiomanailon
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Harjaksen paksuus	0,6 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja