

Garant**GARANT Diabolo TKM-purseenpoistin, kierteinen 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208158 8
GTIN	4062406288242
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erityisesti **kovien materiaalien työstämiseen** kehitetty purseenpoistin. Pidemmälle kehitetty Diabolo-pinnoite mahdollistaa aikaisempaakin pidemmät käyttöiät ja paremman pinnanlaadun. Toleranssi: **Mitta S = ±0,2 mm.**

Kärkikulma = ± 5 kulmaminuuttia.

Erinomainen pinnan laatu 35°:n nousukulman ansiosta.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.**

Tekninen kuvaus

Sarja	Diabolo
varren Ø D _s	8 mm
HammaslukuZ	6
Terän Ø D _c	8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varsi	DIN 6535 HA
Mitta S	5,6 mm
Viistejyrsintä	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Syöttö f _z teräksessä < 60 HRC	0,04 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Nousukulma	35 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	90 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	35 m/min	H
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------