

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Putkiharja Aallotettu teräslanka 0,15 mm, Harjan Ø: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	577980 15
GTIN	4017359013755
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali. Harjaosa aaltolankaa, koko pituus 115 mm. Harjaosan pituus 80 mm, paikalleen puristettu M6-kierrenippa.

**Käyttö:**

Putkien, ritiläverkköjen, muhvien, lämmönvaihtimien ja sylinterien puhdistukseen. Käytä koneelliseen käyttöön (vain myötöpäivään) kierresovitinta nro 577990.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Kokonaispituus L	115 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Sovitin	Kierteitetty holkki
Harjaksen paksuus	0,15 mm
Tuotetyyppi	Putkiharja

**Tarvikkeet**

Kierreadapteri M6, sisäkierreVarren Ø 6 mm Kierre M6	577990 M6
Putkiharjojen jatkokappale, kierteitetty M6-holkki Kierre M6	577993 M6

Putkiharjojen muovikahva, kierteitetty M6-holkki Kierre M6

577995 M6