

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Putkiharja Aallotettu teräslanka 0,15 mm, Harjan Ø: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	577980 16
GTIN	4017359004340
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali. Harjaosa aaltolankaa, koko pituus 115 mm. Harjaosan pituus 80 mm, paikalleen puristettu M6-kierrenippa.

Käyttö:

Putkien, ritiläverkkojen, muhvien, lämmönvaihtimien ja sylinterien puhdistukseen. Käytä koneelliseen käyttöön (vain myötöpäivään) kierresovitinta nro 577990.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	16 mm
Kokonaispituus L	115 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Sovitin	Kierteitetty holkki
Harjaksen paksuus	0,15 mm
Tuotetyyppi	Putkiharja

Tarvikkeet

Putkiharjojen muovikahva, kierteitetty M6-holkki Kierre M6	577995 M6
Kierreadapteri M6, sisäkierreVarren Ø 6 mm Kierre M6	577990 M6
	577993 M6

Putkiharjojen jatkokappale, kierteitetty M6-holkki Kierre
M6
