

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Putkiharja Aallotettu messinkilanka 0,15 mm, Harjan Ø: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	577985 15
GTIN	4017359014912
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali. Harjaosa aaltolankaa, koko pituus 115 mm. Harjaosan pituus 80 mm, paikalleen puristettu M6-kierrenippa.

Käyttö:

Putkien, ritiläverkkojen, muhvien, lämmönvaihtimien ja sylinterien puhdistukseen. Käytä koneelliseen käyttöön (vain myötöpäivään) kierresovitinta nro 577990.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	15 mm
Helamateriaali	Messinkilanka
Sovitin	Kierteitetty holkki
Harjaksen paksuus	0,15 mm
Tuotetyyppi	Putkiharja

Tarvikkeet

Kierreadapteri M6, sisäkierreVarren Ø 6 mm Kierre M6	577990 M6
Putkiharjojen jatkokappale, kierteitetty M6-holkki Kierre M6	577993 M6
Putkiharjojen muovikahva, kierteitetty M6-holkki Kierre M6	577995 M6

