

Garant**Varsilaikkaharja, keraaminen hiomarae (CER), Ø 50 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	575026 80
GTIN	4062406287054
Tuoteluokka	51P

Kuvaus**Malli:**

Laikkaharjat, joissa **erittäin tiheät hiomaharjaket** (**kokoharjaket**) on valettu muovirunkoon. Korkea muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä. 6 mm;n varsi, pysyvästi valettu.

Nailonharjaket, joissa käytetään keramiikkarakeita. Aggressiivisempi hiontateho.

Etu:

- **Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.**
- **Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomaraakeiden ansiosta.**
- **Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.**
- **Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.**
- **Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.**

Käyttö:

CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan **märkähiontaa** jäähdytysvoiteluaineen avulla. Litteiden rakenneosien työstö: tarkka **purseenpoisto, kulmien pyöristys, hienotyöstö** jyrsinän jälkeen, **pinnan viimeistely** esim. tiivis- ja kosketuspinoille.

Huomautus:

Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	1,2 mm
Syöttö	800 - 3000 mm/min
Hienousaste	karkea
Syöttö	0,3 (hieno) – 2,0 (karkea) mm
Rakeisuus	80
varren Ø D _s	6 mm
Tuotenimen määrite	Ø 50 mm
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Lautasen Ø D ₂	55 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
Suosittelun kierrosluku	1200 - 2400 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	4500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Laikkaharja

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

