

Mahr**Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta Multimar 25 EWR, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415546 300
GTIN	4059192003258
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Vaihdettavat mittauskärjet, anturipäät ja vaste-elementit (valinnaiset lisävarusteet). Numeronäyttö on aina luettavissa käyttäjän puolelta. Käyttöaluetta voidaan suurentaa kääntämällä. Tasainen painon jakautuminen pienillä mitoilla, koska kumpaakin mittausvartta voidaan siirtää kiskolla. Ruostumaton ja karaistu luisti ja kisko.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Mittausvarret nro 428101, syvyysrajoitin nro 428111, mittauskärjenpitimet nro 428141, mittauskärjet nro 428120; 428130; 428160; 428170.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,0005 tuuma
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Mittausalue	0 mm
Lukema virheraja	0,01 mm
	0,03 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

Tarvikkeet

Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 70 mm	428101 70
Ulkomittauskärki, tasainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428130
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi B	428141 B
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 100 mm	428101 100
Olakemittauskärkipari, tasainen, ulkomittaukseen	428160
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi A	428141 A
Sisämittauskärki, pallomainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428120
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 35 mm	428101 35
Olakemittauskärkipari puolilieriöt sisämittaukseen	428170
Syvyyssrajoitinpari mittauskärjenpitimelle	428111
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 25 mm	428101 25