

Mahr**Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta Multimar i-wi, Mittausalue: 600mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 415548 600 |
| GTIN | 4059192062026 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus**Malli:**

Vaihdeettavat mittauskärjet, anturipäät ja vaste-elementit (valinnaiset lisävarusteet). Numeronäyttö on aina luettavissa käyttäjän puolelta. Käyttöaluetta voidaan suurentaa kääntämällä. Tasainen painon jakautuminen pienillä mitoilla, koska kumpaakin mittausvartta voidaan siirtää kiskolla. Ruostumaton ja karaistu luisti ja kisko.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Mittausvarret nro 428101, syvyysrajoitin nro 428111, mittauskärjenpitimet nro 428141, mittauskärjet nro 428120; 428130; 428160; 428170. i-wi-radiovastaanotin nro 498912.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------------------------------|
| virheraja | 0,03 mm |
| Mittausalue | 0 mm |
| Lukema | 0,0005 tuuma |
| Lukema | 0,01 mm |
| IP-suojausluokka | IP 65 |
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettyessä |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Raaka-aine | INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |

Palvelut

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm | 021400 600 |
|--------------------------------------------------------|------------|

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 35 mm | 428101 35 |
| Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 100 mm | 428101 100 |
| Sisämittauskärki, pallomainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl | 428120 |
| Olakemittauskärkipari puolilieriöt sisämittaukseen | 428170 |
| Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi A | 428141 A |
| Ulkomittauskärki, tasainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl | 428130 |
| Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 70 mm | 428101 70 |
| Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi B | 428141 B |
| Syvvyysrajoitinpari mittauskärjenpitimelle | 428111 |
| Olakemittauskärkipari, tasainen, ulkomittaukseen | 428160 |
| Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 25 mm | 428101 25 |