

**Kuljetusvaunu, Tyyppi: 1202****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919811 1202
GTIN	4017976012025
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.****Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	19 kg
tyyppi	1202
Syvyys	600 mm
Kantavuus	250 kg

Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason korkeus	206 mm
Korkeus	910 mm
Leveys	1250 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Pyörän Ø	125 mm
Kuormatason syvyys	600 mm
Tuotetyyppi	Kuljetusvaunu