



## Pyöröharja X-LOCK, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M: 125X-LOCKmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Tuoteluokka	55V

### Kuvaus

#### Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön.

**Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.**

#### Käyttö:

**Vastapäivään punottu**, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

**X-LOCK**-pikakiinnitysjärjestelmä harjojen nopeaan vaihtoon ilman työkaluja.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	12500 min <sup>-1</sup>
Tupsujen lkm	24
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	12 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	28 mm
Sarja	X-LOCK
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja