


Garant**Liuskahiomarulla, tekstiili (CER), Ø 100×100 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568463 60
GTIN	4062406287078
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Kerroksittaiset hiomaliuskat kiinnitetty säteittäin hiomarullan akseliin. Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Käyttö:

Keramiikkarae (CER) on ihanteellinen ruostumattomien terästen ja nikkelseosten työstöön. Suuri hiontateho ja viileä hionta.

Huomautus:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen alusta	Tekstiili
Rakeisuus	60
Suositteltu kierrosluku	3700 min ⁻¹
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×100 mm
Porauksen Ø	19 mm
Tuotetyyppi	Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		