



Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 1200 kg:aan asti, Tyyppi: 12497



Tilaustiedot

Tilausnumero	919865 12497
GTIN	4017976112497
Tuoteluokka	96F

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot liukumaton ja vedenpitävää vanerilevyä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on laadukas siniharmaa ja jälkiä jättämätön umpikumipinnoite (200×50 mm) ja kuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskantokyky	1200 kg
Leveys	910 mm
Paino	54 kg

Kuormatason korkeus alhaalla	283 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	925 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Syvyys	700 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	500 kg
Korkeus	925 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kuormatason leveys	700 mm
tyyppi	12497
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu