

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pensseliharja INOX-täydellinen 0,30 mm, Tyyppi: 10X20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**.

Kaikki rakenneosat ruostumatonta terästä.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjasten Ø D ₁	12 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Puristimen pituus L ₂	20 mm
Puristimen Ø D ₂	10 mm
Kokonaispituus L	60 mm
varren Ø D _s	6 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja

