

**Garant****Liuskahiomarulla, huopa (ZA), Ø 100×100 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568477 280
GTIN	4062406288310
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). Ihanteellinen ruostumattoman teräksen työstöön.

**Käyttö:**

Hienorakenteinen huopa **kevyisiin puhdistustöihin** ja **tasalaatuiseen pinnan viimeistelyyn**.

**Huomautus:**

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

**Tekninen kuvaus**

Hioma-aineen alusta	Puhdistus-huopa
Rakeistus-vertailu	280
Suositteltu kierrosluku	2800 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×100 mm
Porauksen Ø	19 mm
Tuotetyyppi	Huopaliuskakaralaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		