




Kerrosvaunut, putkituet 3 puolella ja 4 kuormatasoa, Tyyppi: 8312-1



Tilaustiedot

Tilausnumero	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Tuoteluokka	96F

Kuvaus

Malli:

Teräsputki ja profiiliteräs hitsattu, päätyseinämissä pystysuorat putkituet 130 mm:n välein. Yksi pitkittäisseinä, jossa on terästuet ripustamista varten. Tasot puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeudensäätö portaittain: 100 mm

Korkeus: 1800 mm

Leveys: 1169 mm

Syvyys: 730 mm

Kuormatason leveys: 1000 mm

Kuormatason syvyys: 700 mm

Kuormatason korkeus 1: 269 mm

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	200 mm
Syvyys	730 mm
Kunkin tason kantavuus	90 kg
Kuormatason korkeus 1	269 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Leveys	1169 mm
Kuormatason korkeus 2	669 mm
Kuormatason korkeus 3	1069 mm
Kantavuus yhteensä	600 kg
Kuormatason korkeus 4	1469 mm
Korkeus	1800 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Paino	95 kg
Korkeudensäätö portaittain	100 mm
Tuotetyyppi	Kerrosvaunut