

**Garant****Liuskahiomarulla, huopa (ZA), Ø 100×100 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 568477 180    |
| GTIN         | 4062406287108 |
| Tuoteluokka  | 51M           |

**Kuvaus****Malli:**

Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). Ihanteellinen ruostumattoman teräksen työstöön.

**Käyttö:**

Hienorakenteinen huopa **kevyisiin puhdistustöihin** ja **tasalaatuiseen pinnan viimeistelyyn**.

**Huomautus:**

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

**Tekninen kuvaus**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Hioma-aineen alusta     | Puhdistus-huopa        |
| Rakeistus-vertailu      | 180                    |
| Suosittelun kierrosluku | 2800 min <sup>-1</sup> |
| Hioma-aine              | Zirkonirae (ZA)        |
| Hioma-aineen lyhenne    | ZA                     |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %               |
| Telan Ø                        | 100 mm                |
| Telan leveys                   | 100 mm                |
| Tuotenimen määrite             | Ø 100×100 mm          |
| Porauksen Ø                    | 19 mm                 |
| Tuotetyyppi                    | Huopaliuskakaralaikka |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| lakka                          | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |