



## Laatikkovaunu, teräspeltiseinät, 5 kuormatasoa, Tyyppi: 5492



### Tilaustiedot

Tilausnumero	919883 5492
GTIN	4017976019185
Tuoteluokka	96F

### Kuvaus

#### Malli:

Kulmateräsrakenne putkiliukukahvalla. Päätyseinät, pitkittäisseinät, saranaovi ja katto verhottu 1 mm:n paksuisella sinkityllä teräspellillä. Kaksoissaranaovet kulmaterästä, pitkäsalpalukitus sekä kääntövipu ja lukko. 1 kiinteä ja 4 irrallista tasoa puulevystä, pyökkikuvioinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat. TOTALSTOP-keskusjarrutusjärjestelmä kääntyvissä pyörissä.

#### Standardi:

**EN 1757-3**

#### Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

### Tekninen kuvaus

Kuormatason korkeus 3	882 mm
Kantavuus yhteensä	750 kg
Kuormatason korkeus 5	1482 mm

Kuornatason korkeus 2	582 mm
Kuormatason korkeus 4	1182 mm
Paino	162 kg
Kuormatason korkeus 1	292 mm
Kuormatason syvyys	680 mm
Kunkin tason kantavuus	90 kg
Syvyys	745 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Leveys	1170 mm
Korkeus	1792 mm
Pyörän materiaali	TPE
Pyörän Ø	200 mm
Korkeudensäätö portaittain	100
Tuotetyyppi	Laatikkovaunu