

Garant**ZCMX 080304, Laji: HBZ035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 16 mm

Laji: HBZ035

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyräntä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 190 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Laji	HBZ035

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
Pinnoitus	PVD
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä