



## Digitaalinen työntömitta TESA-CAL IP67, Mittausalue: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	412760 200
GTIN	7630041148657
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

**Malli:**

Suuri, hyväkontrastinen näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Yli 12000 tunnin käyttöaika, valmiustila 10 minuutin kuluttua ja automaattinen sammutus 2 tunnin kuluttua. ABS-mittaustila. Suojattu joka puolelta nesteitä vastaan. Sormipyörä.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Ulko-, sisä-, porras- ja syvyysmittaukset.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

### Tekninen kuvaus

Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 200 mm
Sormipyörä	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,01 mm
Leukapituus	50 mm

Automaattinen sammutus	kyllä
Stand-by-kytkentä	kyllä
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Käyttöaika	12000 tuntia
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausarvo ja nollapiste säilyvät lepotilasta palaamisen jälkeen	kyllä
LCD-näytön merkkikorkeus	11 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------