



Digitaalinen työntömitta TESA-CAL IP67, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412760 150
GTIN	7630041148633
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Suuri, hyväkontrastinen näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Yli 12000 tunnin käyttöaika, valmiustila 10 minuutin kuluttua ja automaattinen sammutus 2 tunnin kuluttua. ABS-mittaustila. Suojattu joka puolelta nesteitä vastaan.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ulko-, sisä-, porras- ja syvyysmittaukset.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
LCD-näytön merkkikorkeus	11 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 150 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Käyttöaika	12000 tuntia
Standardi	ISO 13385

Automaattinen sammutus	kyllä
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	A1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausarvo ja nollapiste säilyvät lepotilasta palaamisen jälkeen	kyllä
Leukapituus	40 mm
Stand-by-kytkentä	kyllä
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------