



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Korkeussäädettävä konealusta, siirrettävä, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	966205 1
GTIN	4031405304147
Tuoteluokka	98G

Kuvaus

Malli:

Tukeva alumiinirakenne kahdesta kohtaa taitettavilla jaloilla kolmea eri työskentelykorkeutta varten (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Vaneritaso on kestävä ja siinä on tarpeeksi tilaa kahdelle ihmiselle ja työkoneille, koko 1,7 × 0,6 m. 65 mm syvät, rihlatut askelmat mahdollistavat turvallisen nousemisen ja laskeutumisen. Helppo siirtää rullilla. Liukumattomat päätytulpat. Maksimikuormitus 300 kg. Kevyt kuljettaa, kuljetusmitat (L×S×K metreinä): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Tekninen kuvaus

Portaan rakenne	porras
Paino	24,5 kg
Pienan/askelman syvyys	65 mm
Pohja-alan syvyys	0,73 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,25 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,48 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,73 m
Pohja-alan leveys	1,71 m

Pohja-alan leveys	2 m
Pohja-alan leveys	2,2 m
Työskentelykorkeus n.	2,25 m
Työskentelykorkeus n.	2,5 m
Työskentelykorkeus n.	2,75 m
Pyörät	kyllä
Korkeus säädettävä	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	300 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne