

HEDI

Siirrettävä LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 150W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081211 150
GTIN	4003644022489
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Painevalettu alumiinikotelo, alumiiniheijastin ja lamppu. Virtakytkin kotelossa. Siirrettävä LED-valonheitin, tukeva jalusta suojattu joka puolelta.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	230 V
Valovirta	16500 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 54
Paino	8300 g
Liitântäkaapelin pituus	5 m
Lamppu	LED-moduuli
ATEX-vyöhyke	ei

Kokonaispituus	430 mm
Kokonaisleveys	310 mm
Kokonaiskorkeus	430 mm
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu