

Garant GRIDLINE

**Työkaluvaunu XL ToolCar, 20×20G, Laatikoiden lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914590 8
GTIN	4062406294861
Tuoteluokka	9GT

**Kuvaus****Malli:**

XL ToolCar -työkaluvaunu, syvyys 600 mm, naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen **GARANT GridLine -alusta**. Hylly helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu). Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa.

Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää, Ø 200 mm, TPU-kulutuspinna, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää tilanjakotarvikkeet:

kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951520 koko 75,

kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951520 koko 125.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

**Huomautus:**

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951520 koko 200, samoin reunalistat nro 951570 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741 – 951821 à koko 200. Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Sopiva tilanjakomateriaali:

Urareunalistat nro 951570 koko 75 ja koko 125;  
 urajakolistat nro 951520 koko 75 ja koko 125;  
 paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75 ja koko 951731 - 951821 koko 125.

## Tekninen kuvaus

Sarja	ToolCar
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Paino	125,5 kg
enimmäiskantokyky yhteensä	600 kg
Leveys	820 mm
Syvyys	630 mm
Laatikoiden lukumäärä	8
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	1080 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

## Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle  
 125 mm

951520 125

UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle  
75 mm

---

951520 75