

Mitutoyo

Lähetin U-WAVE-TCB Bluetooth työntömitalle, Tyyppi: IP67



Tilaustiedot

Tilausnumero	498893 IP67
GTIN	4946368796765
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Langaton tiedonsiirtojärjestelmä U-WAVE fit.

- **Lähettimen suora liitäntä mittauslaitteen taakse - ei häiritseviä kaapeleita.**
- **Tiedonsiirron varma vahvistus merkkiäänellä tai punainen/oranssi/vihreä-LED-signaalilla.**
- **Toimintaetäisyys n. 20 metriä (näkyvällä alueella)**
- **Pariston erinomainen käyttöikä: 400 000 tiedonsiirtoa vain yhdellä paristolla.**

Yhteensopiva valinnaisen **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Sopii:

IP67-työntömitat/vakiotyöntömitat 100, 150, 200, 300 mm

Huomautus:

Tilaa liitäntämoduuli ja lähetin.

Tekninen kuvaus

Palaute	LED
Sarja	HCT
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä

Tuotetyyppi

Lähetin