

Garant**Käsinepari MASTER FIT, Käsineen koko: 11****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094302 11 |
| GTIN | 4062406295301 |
| Tuoteluokka | 01H |

Kuvaus**Malli:**

MASTER FIT -asennuskäsineet. Innovatiivinen vesipohjainen PU-nitriilipinnoite täyttää tiukimmatkin tarkkuutta, joustavuutta ja sormituntumaa koskevat vaatimukset kuivassa työympäristössä. Kämmenen sisäpuolen hienorakenteinen pinta monimutkaisen työstöprosessin tuloksena. Voidaan käyttää kosketusnäyttöä käytettäessä, joten älypuhelimien ja muiden kosketusnäyttöjen käyttö on mahdollista käsineitä riisumatta. Pitkä käyttöikä suuren hankauskeston ansiosta. DMF-vapaa ja Öko-Tex-sertifioitu.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------------------|
| Käsineen koko | 11 |
| Sarja | MASTER FIT |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |

| | |
|-------------------------|--|
| Suojausluokka | Luokka II |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Sisältö | 12 |
| Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle |
| EN 388 | 4131X |
| Rungon materiaali | Lycra® / polyamidi |
| Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Allround |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Pituus | 255 mm |
| Väri | sininen / musta |
| Neulosteknologia | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |