

**Garant****Käsinepari MASTER FIT, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094302 7
GTIN	4062406295264
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

MASTER FIT -asennuskäsineet. Innovatiivinen vesipohjainen PU-nitriilipinnoite täyttää tiukimmatkin tarkkuutta, joustavuutta ja sormituntumaa koskevat vaatimukset kuivassa työympäristössä. Kämmenen sisäpuolen hienorakenteinen pinta monimutkaisen työstöprosessin tuloksena. Voidaan käyttää kosketusnäyttöä käytettäessä, joten älypuhelimien ja muiden kosketusnäyttöjen käyttö on mahdollista käsineitä riisumatta. Pitkä käyttöikä suuren hankauskeston ansiosta. DMF-vapaa ja Öko-Tex-sertifioitu.

**Standardi:**

EN 388, EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	7
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sarja	MASTER FIT

Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Lycra <sup>®</sup> / polyamidi
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	255 mm
Väri	sininen / musta
Neulosteknologia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet