

**Garant****Mekaanikon käsine Hybrid, Käsineen koko: 11****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094005 11     |
| GTIN         | 4062406295523 |
| Tuoteluokka  | 01H           |

**Kuvaus****Malli:**

Lujatekoinen, mutta erittäin joustava mekaanikon käsine vaikeisiin töihin ja painavien, hankalasti käsiteltävien tavaroiden käsittelyyn. Käsineen kämmenpuoli on erittäin hyvin hankausta kestävää tekonahkaa. Sen lisäksi pehmustettu alue absorboi iskuja ja törmäyksiä ja suojaa kättä. Kämmenselät ovat joustavia ja samalla hengittäviä, joten ne mahdollistavat suurimman mahdollisen käyttömukavuuden. Käsineiden etusormet soveltuvat kosketusnäyttöjen käyttöön. Siten voidaan käyttää esimerkiksi älypuhelinia joutumatta riisumaan käsinettä.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Käsineen koko | 11                 |
| Suojausluokka | Luokka II          |
| Käsinetyyppi  | Monikäyttökäsineet |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Sisältö                 | 1  |
| Kuivaus                 | Ilmakuivaus  |
| Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille                                     |
| Käsineiden ominaisuudet | tarrakiinnitys   |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää  |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle  |
| EN 388                  | 4111X  |
| Rungon materiaali       | Keinonahka/Spandex   |
| Käyttöalue              | Heavy Duty   |
| Pituus                  | 240 mm   |
| AQL                     | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Käyttö                  | uudelleenkäytettävä  |
| Viiltosuojaluokka       | X  |
| Tuotetyyppi             | Monikäyttökäsineet   |