

**Garant****Mekaanikon käsine Hybrid, Käsineen koko: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094005 6
GTIN	4062406295479
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

Lujatekoinen, mutta erittäin joustava mekaanikon käsine vaikeisiin töihin ja painavien, hankalasti käsiteltävien tavaroiden käsittelyyn. Käsineen kämmenpuoli on erittäin hyvin hankausta kestävää tekonahkaa. Sen lisäksi pehmustettu alue absorboi iskuja ja törmäyksiä ja suojaa kättä. Kämmenselät ovat joustavia ja samalla hengittäviä, joten ne mahdollistavat suurimman mahdollisen käyttömukavuuden. Käsineiden etusormet soveltuvat kosketusnäyttöjen käyttöön. Siten voidaan käyttää esimerkiksi älypuhelinia joutumatta riisumaan käsinettä.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	6
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet

Sisältö	1
Kuivaus	Ilmakuivaus
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4111X
Rungon materiaali	Keinonahka/Spandex
Käyttöalue	Heavy Duty
Pituus	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	X
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet